




The  
Sampling  
Connection



ISOLOK® SAA型自动采样器

## ISOLOK® SAA型自动采样器

### 使用在液体和浆液的自动采样器

#### 特点：

- 2种标准型号每次抽取3毫升或8毫升样品
- 在线采样压力可以从真空到14公升
- 标准316不锈钢材质，高抛光度表面加工
- 可以做批量采样或综合采样

#### 可选：

- 接口形式
- 工艺接头和辅件
- 不同的采样瓶
- 样品瓶护套(是否需要加热)
- 样品加热或冷却
- 不同的金属材料 and 密封材料可选

#### 描述：


ISOLOK® SAA自动采样器为化工、石化、矿业、食品、制药和污水处理等行业提供一个全自动，精确的液体和浆液样品采集的方案

ISOLOK® SAA自动采样器通过压缩空气，把阀芯活塞推进工艺过程，并抽取一个定量的样品，然后压缩空气会在反方向把阀芯活塞回抽，样品便会落到采样瓶内。

在整个采样过程中，操作人员都不用亲自接触工艺介质和采样器，而采出来的样品也会密闭在采样瓶内。

标准材质为316不锈钢，Sentry也能按介质情况而提供不同的材质，过程密封一般采用特富龙以应用在石化过程，或耐磨弹性材质以应用在有磨损性的浆液内。组合式设计使Sentry可按工艺情况来选择不同的材质。


## SAMPLING PROCESS



PLUNGER EXTENDED;  
PROCESS ISOLATED


PLUNGER RETRACTED;  
SAMPLE ISOLATED AND LOCKED

## TECHNICAL DATA



## 规格:

采样量每一抽.....	3毫升或8毫升
最大颗粒尺寸.....	9毫米
基本电气要求.....	115/230VAC, 单相, 50/60Hz
工艺连接可选项.....	螺纹连接, 卫生型卡扣, 仪表接头, ANSI法兰
压缩空气要求.....	最低4公斤
材质.....	标准316不锈钢
气缸和过程密封.....	Viton®, EPDM橡胶, TFE或其他
活塞阀芯密封.....	TFE, 聚氨酯, EPDM橡胶, Kalrez®或其他。



## 中国总代理

**灵思亚洲有限公司**  
**彩思(上海)机械设备有限公司**

香港总部:  
地址: 香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场1018室  
Address: Rm1018, NewTech Plaza, 34 TaiYauStreet,  
SanPoKong, Kowloon, HongKong  
电话: (Tel)+852-28511262  
传真: (Fax)+852-28511266  
E-Mail: info@leitz-pacific.com

上海工厂、办事处:  
地址: 上海市浦东新区康桥东路111号18B  
Address: Block 18B, 111KangQiao East Road,  
Pudong, Shanghai, PRC.  
电话: (Tel)+86-21-68190098  
传真: (Fax)+86-21-68190008 邮编: 201315  
E-Mail: info@leitz-pacific.com

深圳办事处:  
地址: 深圳市福田区燕南路96#阁林网苑1821  
Address: Room 1821, Ge Lin Wang Yuan, YanNan RD.  
Futian District, Shenzhen, China  
电话: (Tel)+86-755-83745472  
传真: (Fax)+86-755-83745445 邮编: 518031  
E-Mail: info@leitz-pacific.com

[www.leitz-pacific.com](http://www.leitz-pacific.com)