




*The
Sampling
Connection*



ISOLOK® SAB型自动采样器

ISOLOK® SAB型自动采样器

使用在较大采样量的自动采样器, 液体和浆液适用.

特点:

- 2种标准型号每次抽取10毫升或25毫升样品
- 在线采样压力可从真空到20公斤
- 标准316不锈钢材质高抛光度表面加工
- 可以做批量采样或综合采样
- 适用在高粘度和磨损性高的浆液

可选:

- 接口形式。
- 工艺接头和辅件
- 不同采样瓶
- 样品瓶护套（是否需要加热）
- 样品加热或冷却
- 不同的金属材料 and 密封材料可选

描述:


ISOLOK® SAB自动采样器为带酸、溶体、铝矿浆和废水浆液等提供一个全自动, 精确的液体和浆液样品采集的方案。

ISOLOK® SAB自动采样器通过压缩空气, 把阀蕊活塞推进工艺过程, 并抽取一个定量的样品, 然后压缩空气会在反方向把阀蕊活塞回抽, 样品便会落到采样瓶内。


在整个采样过程中, 操作人员都不用亲自接触工艺介质和采样器, 而采出来的样品也会密闭在采样瓶内。

标准材质为316不锈钢, SENTRY也能按介质情况而提供不同的材质, 过程密封一般采用特富龙以应用在石化过程, 或防磨弹性材质以应用在有磨损性的浆内, 组合式设计使SENTRY可按工艺情况来选择不同的材质。

SAMPLING PROCESS




TECHNICAL DATA



规格:

采样量每一抽.....	SAB-25型: 25毫升, SAB-10型: 10毫升
最大颗粒尺寸.....	9毫米
基本电气要求.....	115/230VAC, 单相, 50/60Hz
工艺连接可选项	螺纹连接, 卫生型卡扣, 仪表接头, ANSI法兰
压缩空气要求.....	最低4公斤
材质	标准316不锈钢
气缸和过程密封	Viton®, EPDM橡胶, TFE或其他
活塞阀芯密封.....	TFE, 聚氨酯, EPDM橡胶, Kalrez®或其他。



中国总代理



灵思亚洲有限公司
彩思(上海)机械设备有限公司

香港总部:
地址: 香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场1018室
Address: Rm1018, NewTech Plaza, 34 TaiYau Street,
SanPoKong, Kowloon, HongKong
电话: (Tel)+852-28511262
传真: (Fax)+852-28511266
E-Mail: info@leitz-pacific.com

上海工厂、办事处:
地址: 上海市浦东新区康桥东路111号18B
Address: Block 18B, 111 KangQiao East Road,
Pudong, Shanghai, PRC.
电话: (Tel)+86-21-68190098
传真: (Fax)+86-21-68190008 邮编: 201315
E-Mail: info@leitz-pacific.com

深圳办事处:
地址: 深圳市福田区燕南路96#阁林网苑1821
Address: Room 1821, Ge Lin Wang Yuan, YanNan RD.
Futian District, Shenzhen, China
电话: (Tel) + 86-755-83745472
传真: (Fax)+86-755-83745445 邮编: 518031
E-Mail: info@leitz-pacific.com

www.leitz-pacific.com