




The
Sampling
Connection



ISOLOK® SAL-B型自动采样器

ISOLOK® SAL-B型自动采样器

一体式的ISOVALVE使采样器能在工艺过程不停顿下拆卸

特点：

- 2种标准型号每次抽取8毫升或25毫升样品
- 在线采样压力可从真空到20公斤
- ISOVALVE使采样器能在工艺过程不停顿下拆卸
- 可采含9.5毫米颗粒的介质

可选：

- 可选气缸停止位置使阀芯活塞可以通过采样器的接口来进行冲洗
- 工艺接头和辅件
- 不同的采样瓶
- 样品瓶护套（是否需要加热）
- 样品加热或冷却
- 不同的金属材料 and 密封材料可选

描述：

ISOLOK® SAL-B自动采样器可以在持续承压的工艺过程中采出精确的定量样品,独特的设计结合ISOVALVE®2位式球阀。当操作人员需要对采样器进行维护和检修,操作人员可以把ISOVALVE®关断,并在工艺过程不间断的情况下把采样器拆下。


采样器标准材质为316不锈钢, ISOVALVE®隔离阀则采用较硬的17-4PH材质, 其他合金材质或硫化钢也可按工艺情况而选配。

可选气缸停止位置使阀芯、活塞可从采样器尾端接口进行冲洗。这特点防止有任何固体物料堵塞在活塞顶端, 使操作周期更短。

ISOLOK自动采样器在恶劣环境下也能有效地操作, 可以不间断的在油、沙、浆液和石头粉碎线上抽样。有独立的密封盖, 在采样器拆下后保护采样器。采样器上的接口也可让操作工人在拆卸前进行压力检查。


SAL-B采样器一般用螺杆栓在工艺过程的安装面上, SENTRY也可以提供法兰连接, 其他控制单元和附件可选。

TECHNICAL DATA



规格:

采样量每一抽.....	8毫升或25毫升
最大颗粒尺寸.....	9.5毫米
基本电气要求.....	115/230VAC, 单相, 50/60Hz
工艺连接可选项	螺栓连接, DIN或ANSI法兰
压缩空气要求.....	最低4公斤
材质	316不锈钢或17-4PH不锈钢
气缸和过程密封	PTFE和含氟弹性物料
阀芯活塞密封.....	聚氨酯, EPDM弹性体Kalrez®, PTFE NBR或VHMW
外形尺寸	420毫米×153毫米
净重	15公斤/不含控制单元和配件



中国总代理



灵思亚洲有限公司
彩思(上海)机械设备有限公司

香港总部:
地址: 香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场1018室
Address: Rm1018, NewTech Plaza, 34 TaiYau Street,
SanPoKong, Kowloon, HongKong
电话: (Tel)+852-28511262
传真: (Fax)+852-28511266
E-Mail: info@leitz-pacific.com

上海工厂、办事处:
地址: 上海市浦东新区康桥东路111号18B
Address: Block 18B, 111 KangQiao East Road,
Pudong, Shanghai, PRC.
电话: (Tel)+86-21-68190098
传真: (Fax)+86-21-68190008 邮编: 201315
E-Mail: info@leitz-pacific.com

深圳办事处:
地址: 深圳市福田区燕南路96#阁林网苑1821
Address: Room 1821, Ge Lin Wang Yuan, YanNan RD.
Futian District, Shenzhen, China
电话: (Tel) + 86-755-83745472
传真: (Fax)+86-755-83745445 邮编: 518031
E-Mail: info@leitz-pacific.com

www.leitz-pacific.com