



*The
Sampling
Connection*



ISOLOK[®] SAE型固体自动采样器

适用于比较大的固体采样

特点：

- 可从斜面或垂直坠下物料中采样
- 只有一个移动部份能准确的重复采100毫升样品
- 可采最大19毫米的固体样品并不会破坏固体的状态
- 316不锈钢材质，内套经镀铬加硬处理
- 现场可换特殊密封，包括EPDM，聚胺脂等材料可选
- 加长活塞100毫米使采样品可通过厚壁或双壁贮罐
- 760毫米卡扣式安装设计使装拆方便

描述：

ISOLOK[®] SAE型自动采样器可采100毫升样品/每一抽，并可采最大19毫米的固体，而且不会破坏样品的状态。采样器上有辅助口可进行吹扫。


A、气缸会把活塞推进物料流道中，通过活塞上2个密封圈中的空间把物料马上带出。物料通道是永远被密封圈密封以防止漏气或漏料。采样过程中也没有管道，通道可以堵塞，直坠式使样品自动进入一个密闭的容器中，使环境和人员不受污染。

B、ISOLOK[®] SAK系列可以单一，批量型式操作。批量综合样品是在一个特定的间段采多个样品并组成一个综合样品。采样瓶型式可以有很多不同型式以供选择。


C、可提供全自动控制系统，并有适合使用在危险区域的系统。

ISOLOK[®] SAE型固体自动采样器

SAMPLING PROCESS



TECHNICAL DATA




ISOLOK® SERIES SAE SAMPLER (EXTENDED NOSE SHOWN)

规格:

每次抽样容积.....	100毫升
最大固体颗粒.....	19毫米
操作周期/频率.....	最大每分钟/20次
采样器材质(外观/活塞)	316不锈钢/其他材质
活塞直径/行程.....	57 × 102毫米
活塞密封材料.....	聚胺脂, EPDM或其他材质
气缸材质	316不锈钢/其他合金
气缸密封材质.....	特富龙, 其他材质
静态密封材质.....	氟性弹性体, 其他材质
样品温度范围.....	-40℃到120℃
环境温度范围.....	-20℃到55℃
安装方式	3英寸快速卡扣
压缩空气要求.....	0.7SCFM在2公斤下
电气要求(控制器)	115/230VAC, 50/60Hz或其他
总体尺寸(长度/直径)	462 × 165毫米
毛重	13.2公斤

中国总代理



灵思亚洲有限公司
彩思(上海)机械设备有限公司

香港总部:
地址: 香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场1018室
Address: Rm1018, NewTech Plaza, 34 Tai Yau Street,
San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
电话: (Tel) +852-28511262
传真: (Fax) +852-28511266
E-Mail: info@leitz-pacific.com

上海工厂、办事处:
地址: 上海市浦东新区康桥东路111号18B
Address: Block 18B, 111 Kang Qiao East Road,
Pudong, Shanghai, PRC.
电话: (Tel) +86-21-68190098
传真: (Fax) +86-21-68190008 邮编: 201315
E-Mail: info@leitz-pacific.com

深圳办事处:
地址: 深圳市福田区燕南路96#阁林网苑1821
Address: Room 1821, Ge Lin Wang Yuan, Yan Nan RD.
Futian District, Shenzhen, China
电话: (Tel) +86-755-83745472
传真: (Fax) +86-755-83745445 邮编: 518031
E-Mail: info@leitz-pacific.com

www.leitz-pacific.com